



Technický list 07.31 Flexi těsnicí okenní pás INTERIÉR se sít'kou

Výrobek Je pružná páska s funkční polyetylenovou membránou, odolnou vůči difúzi. Páska je po jedné straně opatřena samolepicím upevňovacím proužkem se strhávací fólií a na straně druhé jednostranně opatřena netkanou textilní tkaninou. Samolepicí proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Flexi těsnicí okenní pás lze snadno omítat.

Vlastnosti **p** parotěsná;
p snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná.

Použití - v Den Braven 3D okenním systému;
- pro těsnění dveří a vrat;

Balení Role po 30 m, šíře 70 mm
Barva Červená

Technické údaje

Základ	-	(PES – PE – PES)	
Hmotnost	g/m ²	138	dle DIN 53 854
Tloušťka	mm	0,48	dle DIN 53 855
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² . 30min.	0,0	dle ČSN 73 2578
Vodotěsnost	mm	>3000	dle EN 20811)
WDD – propustnost vod.par sd - hodnota	g/m ² . 24hod. m	1,04 cca 39	dle DIN 53 122 požadavek ≤ 1,2 g/m ² . 24hod.)
Těsnost vůči srážkám	Pa	-	dle EN 1027)
Třída hořlavosti		B2	dle DIN 4102 T.1)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +80	
Mez pevnosti v tahu	N/5cm	304	
	N/5cm	50	
Prodloužení při přetržení	%	23	v podélném směru (dle DIN 53 857)
	%	134	v příčném směru (dle DIN 53 857)
Odolnost vůči UV záření	měsíce	3	při volném vystavení
Skladovatelnost	měsíce	24	v běžných podmínkách

Podklad Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot
Pokyny Těsnicí pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny pěnu seříznout a překrýt přehnutím části flexi těsnicí pásky INTERIÉR. Ten se přilepí na zdivo (ostění, parapet a nadpraží) pomocí Lepidla na parozábrany nebo se lem opatřený sít'ovinou vtlačí do připraveného cementového stěrkového tmelu.
Pozor! U širších Flexi těsnicích okenních pásů s šířkou nad 150 mm je vhodné použít navíc i lepidlo na parozábrany Foliefix, aby nevznikaly vzduchové kapsy, jež se hůře zaomítávají.

Aktualizace Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 09.01.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz